

PARADOX

IP180

Modul Internet



Descriere

Modulul de comunicare prin Internet IP180 este utilizat pentru a raporta și conecta de la distanță la sistemele Paradox prin internet. Raportarea către CMS-ul stației centrale este posibilă prin receptorul/converterul Paradox IPC10. IP180 se conectează la sistem de la distanță cu aplicația BlueEye, software pentru computer și oferă upgrade de la distanță a sistemului. Se poate conecta cu un cablu Ethernet sau prin Wi-Fi sau ambele cu failover. IP180 poate fi actualizat și de la distanță. IP180 poate trimite, de asemenea, evenimente de sistem prin e-mail.

IP180 folosește tehnologia MQTT cu criptare pe 128 de biți.

Instalare ușoară prin clips

IP180 este proiectat cu un clip-on care economisește spațiu, perfect pentru instalare rapidă, fără șuruburi și include indicații de stare LED. Antena Wi-Fi poate fi ușor conectată și instalată pe carcasa metalică.



IP180 Instalat într-o cutie metalică



IP180 cu extensie antenă

Caracteristici

}Raportează la stația centrală (CMS) prin IPC10

}Oferă conectivitate la BlueEye, BabyWare, NEware sau InField pentru a vă accesa sistemul prin Internet

}Conexiune Ethernet și/sau Wi-Fi sau ambele cu fail-over

}Conectivitate DHCP fără configurare }

Actualizări de firmware de la distanță

}Raportează evenimente prin e-mail utilizând criptarea AES

(128 de biți). }Configurare ușoară și minimă }Instalare usoara

}IP180 acceptă toate panourile Paradox + și ar trebui

funcționează cu majoritatea panourilor Paradox produse după 2012.

Specificatii tehnice

Ethernet	100 Mbps/10 Mbps
Wifi	2,4 GHz, B,G,N
Compatibilitate cu panouri	Panouri de control Paradox produse după 2012
Actualizare	De la distanță prin aplicația InField sau BlueEye
Receptor IP	IPC10 până la 3 receptoare supravegheate simultan
Criptare	AES pe 128 de biți
Format de ieșire IPC10 la CMS	MLR2-DG sau Ademco 685
Consum curent	100 mA
De operare Temperatura	- 20 până la 50 °C (-4 până la 122 °F)
Tensiune de intrare	10V până la 16,5 Vdc, furnizat de portul serial al panoului
Incinta Dimensiuni	10,9 x 2,7 x 2,2 cm (4,3 x 1,1 x 0,9 inchi)
Aprobari	CE, EN 50136 ATS 5 Clasa II